



空調ケミカル 総合カタログ

AIR CONDITIONING AND WATER TREATMENT
2021-A

| | 商品名 | コード | 荷姿 | 備考（標準使用量） | ページ数 |
|--------------|----------------|----------|--------------|---|------------------|
| 空冷式機器洗淨剤 | シルバーN ファースト | 4909 | 20kg | 噴霧洗淨 10～50倍希釈 | 3 |
| | | 4910 | 10kg | | |
| | | 4911 | 5kg×2 | | |
| | シルバーイージー ファースト | 4912 | 10kg | 噴霧洗淨 10倍希釈 | |
| | | 4913 | 5kg×2 | | |
| | シルバーマイルド ファースト | 4914 | 10kg | 噴霧洗淨 10～20倍希釈 | |
| | シルバーPH7 ファースト | 4915 | 10kg | 10倍希釈 | |
| | シルバーミニ | 3522 | 420ml×10 | エアゾール | |
| | スケールシェーブ | 3618 | 4kg | 原液～5倍希釈 | |
| | シルバーリンス ファースト | 4916 | 10kg | 10～20倍希釈 | |
| 4917 | | 5kg×2 | | | |
| アルカリ排水中和剤 | 3832 | 10kg | pH試験紙にて中和確認 | 4 | |
| グリラー NEO | 4363 | 20kg | 10倍希釈 | | |
| | 4362 | 10kg | | | |
| | 4361 | 4kg×2 | | | |
| pH試験紙UNIV | 2097 | 1ロール | 適量 | | |
| イレーサープロ | 3759 | 480ml×10 | エアゾール | 5 | |
| イレーサーT | 3314 | 4kg | 原液～100倍 | | |
| クリアコート | 4924 | 480ml×12 | エアゾール | | |
| アルファクリーナー | 3075 | 4L×2 | 2倍希釈 | | |
| | 1433 | 450ml×20 | 原液使用 | | |
| アイ・G2 | 4687 | 250ml×10 | エアゾール | | |
| アルパス | 1443 | 355ml×24 | エアゾール | | |
| 防カビ抗菌コートプラス | 4417 | 2kg | 原液使用 | | |
| 防カビ抗菌コートジェット | 4992 | 200ml×12 | エアゾール | | |
| 洗淨剤 集塵板 | シルバーN ファースト | 4909 | 20kg | | 10～50倍に希釈し1～5分浸漬 |
| | | 4910 | 10kg | | |
| | シルバーマイルド ファースト | 4914 | 10kg | 10～20倍に希釈し約30分浸漬 | |
| | アルカリ排水中和剤 | 3832 | 10kg | pH試験紙にて中和確認 | |
| 油処理剤 油洗淨剤 | ハイパーダクトクリーナー | 2614 | 20kg | 原液～10倍希釈 | 6 |
| | グリラー NEO | 4363 | 20kg | 原液～10倍希釈 | |
| | | 4362 | 10kg | | |
| | | 4361 | 4kg×2 | | |
| | OSD-300L | 3948 | 16L | 流出油に対し10～15% | |
| オイルキャッチングシート | 1363 | 10枚入×5 | 流出油約3kgに対し1枚 | | |
| 洗淨剤 水冷式機器 | エコクリーンOH30 | 1393 | 20kg | 保有水量に対し5～10% 医薬用外劇物 | 7 |
| | エコクリーンOH06 | 2201 | 20kg | 保有水量に対し20～50% | |
| | エコクリーンSA-B | 3210 | 10kg | 保有水量に対し10% 医薬用外劇物 | |
| | エコクリーンPS-1 | 4717 | 20kg | 保有水量に対し10～20% 医薬用外劇物 | |
| | ラストール7 | 1396 | 20kg | 保有水量に対し10～20% | |
| | エコクリーンLQ | 1403 | 10kg | エコクリーンPS-1 20kgに対し31～36kg 医薬用外劇物 | |
| | エコクリーンLQ-2 | 2299 | 10kg | ラストール7 20kgに対し35～48kg | |
| | 消泡剤500 | 2302 | 500g×12 | 原液使用 | |
| | ノアイトレジ30 | 3814 | 6個入り | 30RTに対し1個 | |
| | ノアイトスーパー100L | 4321 | 10kg | 基礎投入 300mg/L 維持管理 200mg/L | |
| pH試験紙UNIV | 2097 | 1ロール | 適量 | | |

配管・給水系洗浄剤／その他

| 商品名 | コード | 荷姿 | 備考（標準使用量） | ページ数 | |
|---------------|------------------|------------|------------------|-------|------------|
| オーバークリーン100 | 1401 | 10kg | 1回150～400g投入 | 9 | |
| | 1400 | 1kg×12 | | | 医薬用外劇物 |
| オーバークリーンS | 3667 | 600g×6 | 1回50～200g投入 | | |
| トアレC | 1890 | 10L | 原液使用 | | |
| | 1405 | 1L×12 | | | 医薬用外劇物 |
| トアレS | 3784 | 1L×6 | 原液使用 | | |
| ハイクリーン | 1394 | 20kg | 保有水量に対し10% | | 医薬用外劇物 |
| パワークリーンZ II | 3639 | 18kg | 原液使用 | | |
| 除菌剤CL | 1489 | 20kg | 300～600倍希釈 | | |
| 防錆潤滑剤 CZ43 | 4963 | 420ml×20 | エアゾール | | |
| 業務用洗濯洗剤 NEO | 4703 | 5kg×3 | 水30Lにスプーン1杯（20g） | | |
| BPZ α | 2156 | 600ml×30 | エアゾール | | |
| BPZ SJ | 2507 | 840ml×30 | | | |
| ワンタッチクリーナーES | 4773 | 16kg | 原液使用 | 10 | |
| | 4937 | 5kg×2 | | | 化粧品 |
| | 4770 | 2kg×4 | | | |
| | 4771 | 2kg×2×2 | | | |
| 壁掛けエアコン用洗浄シート | 4697 | 40×88×40cm | 一般壁掛用 | | |
| エアコン洗浄シート | SA-601D | 2315 | 45×110×45cm | | 業務用壁掛用 |
| | SA-150D | 2316 | 45×150×45cm | | 大型壁掛用 |
| | SA-180D | 2317 | 45×180×45cm | | 特大壁掛用 |
| | 天井カセット用洗浄シート | 4698 | 90×90cm | | 天井カセット用（小） |
| | SA-PO2D | 2310 | 125×80cm | | 天井カセット用（中） |
| SA-PO3D | 2313 | 160×80cm | 天井カセット用（大） | | |
| SA-PO4D | 2314 | 180×80cm | 天井カセット用（特大） | | |
| SA-PO5D | — | 100×45cm | 天井カセット用（小） | | |
| エアコン洗浄機 | ACジェットver.2 | 4314 | — | 高圧洗浄機 | |
| | ACジェットver.2 リール付 | 4316 | — | | |
| | KYC-20A | 1880 | — | | |
| | MSW059M-AC | — | — | | |

■弊社商品取り扱いに関するお願い

- ご使用前に必ず「安全データシート」(SDS)をお読みください。
- アルカリ性商品、酸性商品、医薬用外劇物の取り扱い時には保護手袋、保護メガネ、保護マスクを着用し、作業を行ってください。
- 洗浄廃液等を多量に廃棄する場合は産業廃棄物処理業者に委託してください。また、下水等に排出する場合は必ず中和処理を行い、各種法令および地域条例に従って処理を行ってください。

空冷式機器洗剤

>Detergents for Aluminum Grills >Rinse Agents & Neutralizer & Pretreatment Agents

アルミフィン洗剤



20kg



10kg



5kg

シルバーN ファースト

(強力アルミフィン洗剤・強力タイプ)

◎アルミフィン・フィルターに付着した頑固な油汚れ・タバコのヤニ等の洗浄

- 腐食抑制剤配合で洗浄時のアルミフィンへの影響を低減。
- 消臭除菌効果で快適な空気環境。
- 10~50倍に希釈してスプレー洗浄し、リンス作業をしてください。

■液体・アルカリ性/20kg, 10kg, 5kg×2



10kg

5kg

シルバーイージー ファースト

(アルミフィン洗剤・ノンリンスタイプ*)

- ◎アルミフィン・フィルターの洗浄
- ノンリンスタイプ*(専用リンス剤不要)のアルミフィนครリーナー。
 - 低泡性と優れた泡切れで洗浄とすすぎの時間を短縮できます。
 - pHコントロール剤配合で洗浄廃液の排出を減量します。
 - 10倍に希釈してスプレー洗浄し、水洗いしてください。

■液体・アルカリ性/10kg, 5kg×2
*水で洗い流すタイプです。



シルバーマイルドファースト

(アルミフィン洗剤・マイルドタイプ)

- ◎アルミフィン・フィルターの洗浄
- 強力洗浄で部材に優しい洗剤。
 - ムセにくく、低臭・低泡性で作業性アップ。
 - スタミナがあり空気清浄機コレクターの洗浄に適しています。
 - 10~20倍に希釈してスプレー洗浄し、リンス作業をしてください。

■液体・アルカリ性/10kg



シルバーPH7 ファースト

(アルミフィン洗剤・中性タイプ)

- ◎アルミフィン・フィルターの洗浄
- アルミフィンを傷めず、洗浄後の中和処理が不要です。
 - 低泡性と抜群の泡切れですすぎ性に優れています。
 - 中性タイプで排水のpHを気にせず様々な現場で使用できます。
 - 除菌剤配合。
 - 10倍に希釈してスプレー洗浄し、水洗いしてください。

■液体・中性/10kg



シルバーミニ

(アルミフィン洗剤・エアゾールタイプ)

- ◎アルミフィン・フィルターの洗浄
- 直噴ノズル(棒状に噴射)でフィンの奥まで入り、泡で確実に洗浄します。
 - 冷凍機等、排水量を少なくしたい時や、本格養生が困難な場所に適しています。
 - 直接スプレーし5~10分放置後、リンス・水洗いしてください。

■エアゾール・アルカリ性/420ml×10




スケールシェーブ

(室外機用スケール除去剤)


- ◎熱交換器部分に付着したスケールの除去
- 室外機等のアルミフィンに付着したスケールを高浸透、膨潤作用で強力に剥離します。
 - 植物由来の酸原料を使用し、素材への影響を抑えました。
 - フッ酸不使用により、作業環境を守ります。
 - 原液~5倍に希釈して塗布し、30分程度放置後シルバーNファーストで洗浄し、リンス・水洗いしてください。

■液体・酸性/4kg

◆室外機アルミフィン洗浄



洗浄前



洗浄後

■中和剤使用量の目安

| | シルバーN ファースト 原液1Lに対して | シルバーマイルドファースト 原液1Lに対して | シルバーイージー ファースト 原液1Lに対して | シルバーPH7 ファースト 原液1Lに対して |
|-----------|-------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|
| アルカリ排水中和剤 | 640ml | 480ml | 135ml | 必要なし |

*上記表は、製品自体のデータです。廃液に対しての使用量とは異なる場合がありますので、注意してください。

リンス&中和剤&前処理剤



10kg 5kg

シルバーリンス ファースト

(アルミフィン用中和・仕上げ剤)

◎アルミフィン洗浄後のフィン表面の中和・防錆

- アルカリ成分を素早く中和し、防錆被膜を形成します。
- アルミフィンの腐食・白化を防止。
- すすぎ水の量を大幅に削減し作業時間を短縮します。
- 除菌剤配合。
- 10~20倍に希釈してアルミフィンに噴霧スプレーしてください。

■液体・弱酸性 / 10kg, 5kg×2



アルカリ排水中和剤

(アルミフィン洗浄廃液中和剤)

◎回収したアルミフィン洗浄廃液の中和

- 無リンタイプで環境に配慮。
- pH試験紙等を用いて中和を確認します。(シルバーNファースト原液1Lに対し約640ml使用)

■液体・酸性 / 10kg



20kg 10kg

グリラーNEO

(油専用アルミフィンクリーナー・前処理剤)

◎アルミフィンに付着した頑固な油汚れ、タバコのヤニ等の洗浄

- アルミフィンクリーナーで落ちない油汚れを強力に分解します。
- シルバーシリーズとのダブル効果で作業効率がアップします。
- 10倍に希釈し、低圧のスプレーで汚れに吹き付け、約5分間放置後シルバーNファーストで洗浄し、リンス・水洗いしてください。

■液体・アルカリ性 / 20kg, 10kg, 4kg×2



pH試験紙 UNIV

(pH確認用)

◎中和処理時のpHの確認

- 広範囲のpHが簡単に確認できます。
- 試験紙を検水に浸し、標準変色表と比べます。

■1ロール(9mm×6m)



★★★★☆

シルバーマイルドファースト

- マイルドタイプ
- ムセにくくアルミを腐食しにくい

室内機向け



★★★★☆

シルバーイージーファースト

- 低泡性と優れた泡切れて作業時間を短縮
- 洗浄力と廃液問題に対応

ノンリンタイプ



★は洗浄力の目安です。

★★★★☆

シルバーPH7ファースト

- 中性タイプ
- 排水時に中和の必要なし

環境対応品



シルバーミニ

- エアゾールタイプ
- 排水量を少なくしたい時に

ビルトイン冷凍機等向け



★★★★☆

強力アルミフィンクリーナー シルバーNファースト

- 強力タイプ
- 作業条件を選ばない

室内機・室外機向け



グリラーNEO

- 油専用前処理剤
- アルミフィンクリーナーで落ちない油汚れを強力に分解

前処理剤

スケールシェーブ

- 室外機用スケール除去剤
- 素材への影響を抑え、スケール・エフロを強力剥離

前処理剤



空冷式機器洗剤

AIR CONDITIONING
AND
WATER TREATMENT

>Chemicals for Air Conditioners

エアコン関連ケミカル



イレーサープロ

(エアコン用消臭・除菌剤エアゾール)

- ◎エアコンの消臭・除菌
- スプレーするだけで、簡単に消臭・除菌ができます。
- 抗菌剤を配合しています。
- 直接スプレーしてください。
- エアゾール・中性/480ml×10



イレーサーT

(消臭剤・無香料)

- ◎エアコン・ショーケースの消臭
- 悪臭をカップリング効果により消臭します。
- 原液～100倍に希釈して直接噴霧してください。
- 液体・弱アルカリ性/4kg



クリアコート

(室外機アルミフィンコート剤)

- ◎エアコン室外機アルミフィン用塩害腐食コート剤
- 酸性雨、排気ガスなどによる腐食からアルミフィンを守ります。
- 塩害対策としての効果が優れています。
- アルミフィン側面に対し左右からスプレーしてください。
- エアゾール・弱アルカリ性/480ml×12



アルファクリーナー

(エアコンパネル用洗剤)

- ◎エアコン外装等のタバコのヤニ、油汚れの洗浄
- ツヤ出し効果があり、帯電防止剤配合で汚れの付着を防止します。
- 直接噴霧し、拭き取ってください。(水洗い不要)
- 液体・弱アルカリ性/4L×2 (詰替用・2倍希釈使用)、450ml×20



アイ・G2

(高性能ガスもれテスター)

- ◎エアコンの冷媒、都市ガス、プロパンガスのガスもれの発見
- ガスもれ部分が泡により簡単に検知できます。
- 検査能力 4.0×10^{-3} Pa
- 確認部分に直接スプレーしてください。(逆さ使用可)
- エアゾール・弱アルカリ性/250ml×10
「JIS Z 2329 発泡試験適合品 準拠」



アルパス

(アルコール除菌スプレー)

- ◎エアコン・ショーケース等の除菌、カビ・悪臭の防止
- 細菌やカビの除菌効果に優れています。
- 安全性の高い原料を使用しています。(食品にかかっても無害です。)
- 直接スプレーしてください。(水洗い不要・逆さ使用可)
- エアゾール・中性/355ml×24




防カビ抗菌コートプラス



(エアコン内部用防カビ抗菌コート剤)

- ◎エアコン内部の防カビ抗菌コート剤
- エアコン洗浄後にアルミフィンやドレンパン等に噴霧します。
- 長期間、カビや細菌の繁殖を抑え、カビによる嫌な臭いを抑えます。
- 非流出系のため、効果が長時間持続します。
- 液体/2kg

きれいに見えるエアコンでも、内部では結露によりカビや細菌が繁殖。
このカビや細菌が臭いの主な原因です。



吹き出し口のその奥で……



※イメージです。防汚効果はありません。



防カビ抗菌コートジェット

(防カビ抗菌コート剤)

- ◎洗浄後、エアコン内部や浴室内(タイル・目地・壁)、外壁等に噴霧。
- カビや菌の発生を抑制。カビ臭を抑えます。
- 持ち運び簡単。細かなミストで内部まで塗布可能。
- エアゾール・弱アルカリ性/200ml×12

集塵板洗剤

AIR CONDITIONING
AND
WATER TREATMENT

>Detergents for Dust Collecting Plates

空気清浄機集塵板用洗剤



20kg 10kg

シルバーN ファースト

(空気清浄機集塵板用洗剤)

- ◎空気清浄機集塵板の油污れの除去
- 浸漬洗浄にスタミナがあり、強力タイプのため短時間で洗浄可能です。
- 消臭剤配合によりタバコ等の悪臭が軽減されます。
- 10~50倍の希釈液で1~5分間浸漬洗浄し、リンス・水洗いしてください。
- 液体・アルカリ性/20kg、10kg



シルバーマイルドファースト

(空気清浄機集塵板用洗剤)

- ◎空気清浄機集塵板の油污れの除去
- アルミを侵しにくく、あらゆる集塵板の洗浄に適しています。
- 浸漬洗浄にスタミナがあります。
- 10~20倍に希釈して約30分間浸漬洗浄し、水洗いしてください。
- 液体・アルカリ性/10kg



アルカリ排水中和剤

(集塵板洗浄廃液中和剤)

- ◎洗浄後の集塵板洗浄廃液の中和
- 無リンタイプで環境に配慮。
- pH試験紙等を用いて中和を確認します。(シルバーN ファースト原液1Lに対し約640ml使用)
- 液体・酸性/10kg

集塵板洗剤の比較

洗浄力 → スタミナ →

※洗剤原液1Lに対し中和に必要な量です。廃液に対しての使用量とは異なる場合がありますので、注意してください。

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | アルカリ排水中和剤使用量※ |
|---------------|--|---|---|---|---|---------------|
| シルバーN ファースト | [Progressive bar from 1 to 5] | | | | | 640ml |
| シルバーマイルドファースト | [Progressive bar from 1 to 5, with note (アルミの侵食性なし)] | | | | | 480ml |

油洗剤・油処理剤

AIR CONDITIONING
AND
WATER TREATMENT

>Grease Cutting Cleaners & Oil Treatment Agents



ハイパーダクトクリーナー

(ダクト・レンジフード用洗剤)

- ◎厨房排気設備(厨房ダクト・ダンパー・排気ファン・付帯設備及びレンジフード)の洗浄
- ムセにくく作業性を重視した洗剤です。
- 原液~10倍に希釈して噴霧し、ウエス等で拭き取ってください。
- 液体・アルカリ性/20kg



20kg 10kg

グリラーNEO

(グリスフィルター用洗剤)

- ◎ステンレス・セラミック製厨房機器、グリスフィルターの洗浄
- 樹脂化・カーボン化した油污れを簡単に除去できる強力タイプの洗剤です。
- 原液~10倍に希釈して6~12時間浸漬洗浄し、水洗いしてください。
- 液体・アルカリ性/20kg、10kg、4kg×2



OSD-300L

(流出油処理剤)

- ◎流出した油の乳化分散処理
- 分散性が高く、処理能力に優れています。
- 国土交通省認可
型式承認番号P-423
- 流出油に対し10~15%を散布してください。
- 液体/16L



オイルキャッチングシート (天然繊維高性能油吸着材)

(天然繊維高性能油吸着材)

- ◎流出、混入した油の吸着
- 自重の30倍以上の吸着力があります。
- 天然繊維素材のため、焼却処理が可能です。
- 水中に混入している油の吸着にも効果を発揮します。
- 65×65×0.4 (cm)
10枚入り×5

水冷式機器洗剤

> Detergents for Cooling Towers

クーリングタワー用洗剤



エコクリーンOH30

(スライム洗剤)

- ◎スライム・泥状スケール・浮き錆等の除去、レジオネラ属菌等の除菌
- 分散力が強く短時間で洗浄可能です。
- 中性タイプのため配管を傷めず中和処理が不要です。
- 保有水量の5~10%投入し、15~30分間循環洗浄してください。
- 液体/20kg

医薬用外劇物



エコクリーンOH06

(スライム洗剤)

- ◎スライム・泥状スケール・浮き錆等の除去、レジオネラ属菌等の除菌
- 中性タイプのため配管を傷めず中和処理が不要です。
- 毒物及び劇物取締法に非該当。
- 保有水量の20~50%投入し、15~30分間循環洗浄してください。
- 液体/20kg



エコクリーンSA-B


(シリカ・カルシウム系スケール洗剤)

- ◎シリカ・カルシウム系スケール等の除去・洗浄
- 高浸透・膨潤剥離でシリカ・カルシウム系スケールを一液洗浄できます。
- ノンフッ化物でリスクを低減できます。
- 保有水量の10%投入し、pH4以下を維持しながら2~6時間循環洗浄後、中和処理してください。
- 液体・酸性/10kg

医薬用外劇物

低侵食性で機器へのダメージを抑制。一液で熱交換器や配管に付着したシリカ・カルシウム系スケールを除去します。


冷凍機



〈洗浄前〉

〈洗浄後〉

チューブ



〈洗浄前〉

〈洗浄後〉



エコクリーンPS-1

(高浸透性酸性スケール洗剤)

- ◎鉄錆・カルシウムスケール等の除去・洗浄
- 強力な浸透力で短時間で洗浄でき、しかも侵食性を抑えトータルバランスに優れています。
- 保有水量の10~20%投入し、30~120分間循環洗浄後、中和処理をしてください。
- 酸性・液体/20kg

医薬用外劇物



ラストール7

(低侵食性スケール洗剤)

- ◎鉄錆・カルシウムスケール等の除去・洗浄
- 鉄・銅等に対する侵食性が通常品の約1/50。(当社比)
- 保有水量の10~20%投入し、60~120分間循環洗浄後、中和処理をしてください。
- 液体・酸性/20kg



エコクリーンLQ

(酸洗浄中和剤)

- ◎酸洗浄後の系内中和処理
- 液体タイプで溶解の手間がなく簡単に中和処理ができます。
- 高濃度タイプで使用量が少なく経済的です。
- ※P.8「中和剤投入の目安」参照
- 液体・アルカリ性/10kg

医薬用外劇物



エコクリーンLQ-2

(酸洗浄中和剤)

- ◎酸洗浄後の系内中和処理
- 液体タイプで溶解の手間がなく簡単に中和処理ができます。
- 毒物及び劇物取締法に非該当。
- ※P.8「中和剤投入の目安」参照
- 液体・アルカリ性/10kg



消泡剤500

(消泡剤)

- ◎スライム・スケール洗浄及び中和処理時の消泡
- 洗浄効果を低下させることなくクーリングタワー洗浄時に発生する泡を瞬時に消します。
- 原液を適量添加してください。
- 液体・中性/500g×12

ノアイトレジ30

(総合コントロール剤)



- ◎スケール・スライム・腐食・除菌の総合コントロール剤 (カセットタイプ)
- 冷却水系で発生するスライム(藻)・スケール・腐食を抑制します。
- レジオネラ菌を除菌し、繁殖を抑制します。
- 有効期間は通常3ヶ月です。30RTに対し1個投入してください。
- 6個入り

ノアイトスーパー100L

(総合コントロール剤)



- ◎スケール・スライム・腐食・除菌の総合コントロール剤 (自動注入用)
- 一液でスライム(藻)・スケール、腐食を防ぎます。
- レジオネラ菌を除菌し、繁殖を抑制します。
- 高濃縮運転が可能になります。
- 基礎投入：保有水に対し300mg/L
- 補給投入：維持濃度として200mg/L
- 液体・酸性/10kg

pH試験紙 UNIV

(pH確認用)



- ◎中和処理時のpHの確認
- 広範囲のpHが簡単に確認できます。
- 試験紙を検水に浸し、標準変色表と比べます。
- 1ロール (9mm×6m)

《水質分析》

スライム洗浄

泥状物・藻等の除去

中性洗浄剤の投入

- ・エコクリーンOH30
- ・エコクリーンOH06

循環

15~30分

スケール洗浄

シリカ・カルシウム・鉄錆等の除去

シリカ・カルシウム洗浄

酸性洗浄剤の投入

- ・エコクリーンSA-B

循環

2~6時間

中和

- ・エコクリーンLQ
- ・エコクリーンLQ-2

カルシウム洗浄

酸性洗浄剤の投入

- ・エコクリーンPS-1
- ・ラストール7

循環

30~120分

中和

- ・エコクリーンLQ
- ・エコクリーンLQ-2

水洗い・排出*

■中和剤投入量の目安

| 洗浄剤 (使用量) | 中和剤投入量 | |
|-------------------|----------|------------|
| | エコクリーンLQ | エコクリーンLQ-2 |
| エコクリーンSA-B (10kg) | 8~13kg | 20~33kg |
| エコクリーンPS-1 (20kg) | 31~36kg | 78~90kg |
| ラストール7 (20kg) | 14~19kg | 35~48kg |

※上記表は、製品自体のデータです。
廃液に対しての使用量とは異なる場合がありますので、注意してください。

※洗浄廃液を排出する際は、条例や法令に従い処理してください。

配管・給水系洗浄剤／その他

>Detergents for Piping Systems, etc. >Air Conditioner Cleaning Accesories >Air Conditioner Cleaning Equipments

配管・給水系洗浄剤／その他



10kg

1kg

オーバークリーン100

(排水管洗浄消臭剤)

- ◎風呂・洗面所・トイレ等の排水管洗浄
- 固化した脂肪や石鹸カス等、パイプの詰まりを化学反応により簡単に除去します。
- 水で使用しても溶け残りはありません。
- 150~400gを投入し、水で洗い流してください。
- フレーク状・アルカリ性/10kg、1kg×12

医薬用外劇物



オーバークリーンS

(排水管洗浄消臭剤)

- ◎風呂・洗面所・トイレ等の排水管洗浄
- 固化した油脂や石鹸カス・毛髪等、パイプの詰まりを除去します。
- 発熱・発泡作用により汚れをダブル洗浄。
- 毒物及び劇物取締法に非該当。
- 50~200gを投入して、水で洗い流してください。
- 粉末・アルカリ性/600g×6



10L

1L

トアレC

(トイレ用尿石除去剤)

- ◎トイレの尿石スケール除去および洗浄
- しつこい尿石を強力な酸性の化学反応で除去します。
- 防錆剤配合により金属の腐食を抑制します。
- 液体・酸性/10L、1L×12

医薬用外劇物



トアレS

(トイレ用尿石除去剤)

- ◎トイレの尿石スケール除去および洗浄
- 酸による化学反応に加え、特殊浸透剤と溶解促進剤により尿石を除去します。
- 防錆剤配合により金属の腐食を抑制します。
- 毒物及び劇物取締法に非該当。
- 液体・酸性/1L×6



ハイクリーン

(配管・給水系洗浄剤)

- ◎配管・給水管内の除菌、スライム、浮き錆、脂肪等の除去
- 中性タイプのため、配管を傷めず中和処理が不要です。
- 保有水量の10%投入し、1~2時間静置してください。
- 液体/20kg

医薬用外劇物



パワークリーンZ II

(給水槽・プール用洗浄剤)

- ◎FRP製高架水槽・貯水槽の壁面に付着した赤錆・水アカ等の洗浄・プールの洗浄
- 容易な洗浄作業で短時間に処理が可能です。
- FRP等のプラスチック素材の洗浄剤としても使用できます。
- 原液を散布し、デッキブラシ等で洗浄してください。
- 液体・酸性/18kg



除菌剤CL

(給水回路用除菌剤)

- ◎貯水槽・配管中のバクテリア菌等の除菌
- 厚生労働省食品添加物許可品を原料としています。
- 300~600倍に希釈して使用。使用後はできるだけ洗浄液を排出してください。
- 液体・アルカリ性/20kg



防錆潤滑剤 CZ43

(防錆潤滑剤)

- ◎金属部品の防錆・潤滑に効果を発揮
- 強力な浸透力と優れた防錆力。
- 有機モリブデン配合で、優れた潤滑性を発揮。
- 2WAYノズルで様々な場所へのスプレーが可能です。
- エアゾール/420ml×20



業務用洗濯洗剤NEO

(衣料用洗濯洗剤)

- ◎作業衣・軍手・ウエス等の作業衣料専用洗濯洗剤
- トリプル酵素の働きでガンコな汚れを分解し白さアップ。
- 経済的な濃縮タイプです。
- 水30Lに対して20gが目安です。
- 粉末・弱アルカリ性/5kg×3



BPZ α
600ml

BPZ SJ
840ml

BPZ

(各種部品の油脂等の洗浄剤)

- ◎各種部品に付着した油脂等の除去
- 有機溶剤中毒予防規則適用外品。
- ノンフロン・ノンエタンタイプ。
- エアゾール/BPZ α: 600ml×30
/BPZ SJ: 840ml×30



16kg



5kg



2kg



2kg

ワンタッチクリーナー ES


(ハンドクリーナー)

◎手洗い用液状ソープ

- 植物由来スクラブを配合し環境に配慮。
- 指紋に入ったしつこい油污れもしっかり洗い落とします。
- 保湿性の高いヒアルロン酸Naを配合。
- ワンプッシュ(ひと押し)で適量(約3g)が出て、とても経済的です。
- 液体/16kg、5kg×2、2kg×4、2kg×2×2(詰替用)

化粧品

エアコン洗浄シート



| 商品名 | 用途 | 寸法/高さ×幅×奥行(cm) |
|---------------|--------|----------------|
| 壁掛けエアコン用洗浄シート | 一般壁掛用 | 40×88×40 |
| SA-601D | 業務用壁掛用 | 45×110×45 |
| SA-150D | 大型壁掛用 | 45×150×45 |
| SA-180D | 特大壁掛用 | 45×180×45 |

エアコン洗浄シート

(壁掛けタイプ)

- 透明なので見やすく作業効率がアップします。
- 軽くソフトで取り扱いやすく養生時間を短縮できます。
- 壁掛け用エアコンの洗浄の際は別売の壁保麗用シート、支持金具を使用してください。



| 商品名 | 用途 | 寸法/縦×横(cm) |
|--------------|-------------|------------|
| 天井カセット用洗浄シート | 天井カセット用(小) | 90×90 |
| SA-P02D | 天井カセット用(中) | 125×80 |
| SA-P03D | 天井カセット用(大) | 160×80 |
| SA-P04D | 天井カセット用(特大) | 180×80 |
| SA-P05D | 天井カセット用(小) | 100×45 |

エアコン洗浄シート

(天井カセットタイプ)

- 透明なので見やすく作業効率がアップします。
- 軽くソフトで取り扱いやすく養生時間を短縮できます。
- 天井カセットタイプのシートの取り付けには別売の装着クリップを使用してください。

エアコン洗浄機

ACジェットver.2



◎寸法：285×225×220mm

- 重量：8.5kg
- 吸水量：2.9/3.5 (L/分)
- ポンプ最高圧力：3.5MPa
- ワンタッチカプラーの採用により工具なしでホースを簡単脱着。
- 圧力調整に便利なワンタッチダイヤルを採用。6段階調節。
- 先端部が2段階に折れ曲がるノズルでエアコン奥の洗浄も可能。

ACジェットver.2 リール付



◎寸法：330×455×385mm

- 重量：13.0kg
- 吸水量：2.9/3.5 (L/分)
- ポンプ最高圧力：3.5MPa
- 20mホース標準装備。アルミフレーム採用で移動も楽々。
- 圧力調整に便利なワンタッチダイヤルを採用。6段階調節。
- 先端部が2段階に折れ曲がるノズルでエアコン奥の洗浄も可能。

KYC-20A



◎寸法：250×230×210mm

- 重量：9kg
- 吸水量：2.9/3.5 (L/分)
- ポンプ最高圧力：3.5MPa
- 小型軽量タイプのため持ち運び、移動にも便利です。

MSW059M-AC



◎寸法：342×280×220mm

- 重量：15.4kg
- 吸水量：5.8/7.0 (L/分)
- ポンプ最高圧力：3.5MPa
- 業務用エアコン、室外機洗浄向け。



横浜油脂工業株式会社

URL <https://www.yof-linda.co.jp>

本社／横浜市西区南浅間町1-1 〒220-0074 TEL (045) 313-8250 (直) FAX (045) 314-2026
大阪／大阪市西淀川区佃4-14-27 〒555-0001 TEL (06) 6471-1820 (直) FAX (06) 6471-1388
札幌／札幌市白石区北郷2条14丁目3番21号コスモビル1F 〒003-0832 TEL (011) 873-4861 (代) FAX (011) 875-2478
仙台／仙台市若林区白萩町28-19 〒984-0048 TEL (022) 782-1720 (代) FAX (022) 236-1920
名古屋／名古屋市天白区植田山4丁目1401番地102 〒468-0001 TEL (052) 855-2231 (代) FAX (052) 855-2232
福岡／福岡市博多区板付6丁目1-48 グランデ・レグリス1階A号室 〒812-0888 TEL (092) 687-5566 (代) FAX (092) 687-5567

お問い合わせは